

SIMTEK
simturn AX Cuțit pentru strunjire pe dreapta CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm


Date comandă

Numărul de comandă	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Clasa articolului	24V

Descriere

Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	2,7 mm
Rază R	0,15 mm
f	1,2 mm
Răcire interioară	nu
Adâncime maximă de aşchiere a _{p,max}	0,13 mm
Ø D	4 mm
Denumirea producătorului	AWK9CBN8
Lungime utilă	15,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
--	---------------------	----------------	---------

Oțel < 67 HRC	recomandat
continuu	recomandat
Uscat	recomandat