

SIMTEK simturnMAX**KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270523 2,7
GTIN	2050002064904
Clasa articolului	24V

**Descriere****Execuție:**

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

**Descriere tehnică**

Rază R	0,15 mm
Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p max</sub>	0,13 mm
Răcire interioară	nu
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Denumirea producătorului	APSVCBN8
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		

Umiditate minimă	recomandat
Uscat	recomandat
Aer	recomandat