

Garant UNILINE

UNI Z-Tower Formă U, staționar, Tip: M**Date comandă**

Numărul de comandă	955454 M
GTIN	4062406785529
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

UNI Z-Tower cu jumătate din înălțime, cu placă de așezare din bambus, cu grosime de 25 mm. Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate $\square 9 \times 9$ mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor și cârligelor și a suporturilor Easyfix. În spate cu șină cu perie pentru trecerea cablurilor precum și cu treceri suplimentare pentru cablu. Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Cu utilizare variabilă și universală pentru diverse utilizări și echipări. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Accesorii precum table indicatoare, elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Adâncime utilă	510 mm
Greutate	79 kg

Lățime utilă	540 mm
Lățime	750 mm
Adâncime	750 mm
Serie	Tower Z
Înălțime	1920 mm
Înălțime utilă compartiment Tower	850 mm
Blat de lucru grosime	25 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat