



## ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 14mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290036 14
GTIN	4030741933257
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Utilizare convențională.

#### Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

### Descriere tehnică

Lățime coadă	14 mm
Știft de rulare	299911 6
Pentru Ø moletă d <sub>1</sub>	10; 15 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	4 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

