

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 25$ mm,
Filet M \times L: M12X196****Date comandă**

Numărul de comandă	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizare a vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

\varnothing găurii D_1	12,5 mm
\varnothing cozii d	25 mm
Filet M	M12
\varnothing exterior D	23 mm
Lungime utilă L_1	140 mm
Lungimea totală L_{ges}	196 mm
Suport	$\varnothing d = 25$ mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

