

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 16$ mm,
Filet M \times L: M8X95****Date comandă**

Numărul de comandă	301383 M8X95
GTIN	4062406786083
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

\varnothing cozii d	16 mm
\varnothing exterior D	12,8 mm
\varnothing găurii D ₁	8,5 mm
Lungime utilă L ₁	40 mm
Lungimea totală L _{ges}	95 mm
Filet M	M8
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

