

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 25$ mm,
Filet M \times L: M12X125****Date comandă**

Numărul de comandă	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

\varnothing cozii d	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	125 mm
\varnothing exterior D	20,8 mm
Lungime utilă L_1	60 mm
\varnothing găurii D_1	12,5 mm
Filet M	M12
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

