



## KOMET® UniTurn® Cuțit pentru copiere, pe dreapta, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270527 3,7    |
| GTIN               | 2050002064973 |
| Clasa articolului  | 24V           |

### Descriere

#### Execuție:

Materialul sculei aşchietoare: CBN8

### Descriere tehnică

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Ø D  | 4 mm                     |
| Rază R   | 0,15 mm                  |
| Adâncime maximă de aşchiere a <sub>p max</sub> | 0,18 mm                  |
| f  | 1,95 mm                  |
| Răcire interioară                              | nu                       |
| Denumirea producătorului                       | AHN6CBN8                 |
| Lungime utilă                                  | 20,3 mm                  |
| Caracteristici nume produs                     | L <sub>2</sub> = 20,3 mm |
| Tip produs                                     | Plăcuță pentru strunjire |

### Date utilizator

|               | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|---------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 67 HRC | recomandat          |                |         |
| continuu      | recomandat          |                |         |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Umiditate minimă | recomandat |
| Uscat            | recomandat |
| Aer              | recomandat |