

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 16/2****Date comandă**

Numărul de comandă	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul $D_{\min} = 14$ mm.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	25 mm
t_{\max} prelucrare interioară	3 mm
\varnothing cozii D_s	16 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Lungimea totală L	78 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	14 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară