

**Disc de debitat diamantat STANDARD\*\* Universal, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 569721 125    |
| GTIN               | 9003173095218 |
| Clasa articolului  | 53T           |

**Descriere****Execuție:**

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată și umedă. Ø găurii 22,23 mm.

- **Performanță mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.**
- **Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.**
- **Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.**
- **Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puțin.**

**Pentru utilizare zilnică** pentru toate materialele de construcție cum ar fi betonul, cărămida, piatra naturală etc. Strat sinterizat direct, disc suport îmbunătățit (fără clătinare).

**Aplicație:**

Pentru secționarea celor mai uzuale materiale de construcții precum betonul (chiar și armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianța, ceramica, oțelul etc.

**Notă:**

- **Stratul diamantat este ascuțit în prealabil din fabrică. Respectați direcția de rotire!**
- **Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.**

**Descriere tehnică**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Lățime strat abraziv | 2 mm |
|----------------------|------|

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Turație maximă                      | 12200 min <sup>-1</sup> |
| Înălțime strat abraziv              | 7 mm                    |
| Ø discurilor                        | 125 mm                  |
| Ø găurii                            | 22,23 mm                |
| Material abraziv                    | Diamant                 |
| Prescurtare pentru material abraziv | D                       |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Piatră                  |
| Forma                               | 41                      |
| Descrierea formei                   | drept                   |
| Mașină acționată                    | Polizoare unghiulare    |
| Viteză periferică maximă            | 80 m/s                  |
| Tip produs                          | Disc de debitat         |