

**Garant****Plăcuță pentru canelare cu tăiș drept, HU9310, Lățime de canelare w: 2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Cu flancuri rectificat.

**Aplicație:**

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026. Bare de strunjit Cod 274170 – 274171.

**Adaptat pentru:**

Pentru Ø mic de canelare împreună cu suport de plăcuțe Cod 274010 – 274026.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	2,2 mm
Rază la colț	0,2 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	360 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		