

Recipiente de transport și stivuit cu pereți ficși, Adâncime utilă × lățime utilă: 1200X1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Clasa articolului	96l

Descriere

Execuție:

Containere robuste pentru transport și stivuire, fabricate din tablă de oțel, cu stâlp în formă de W și suport cu margini. Cu margine asemănătoare unui tub, în partea superioară, cu borduri rotunde rezistente în zona peretelui și a bazei și cu o zonă cu crampoane pentru lipirea autocolantelor de transport (autocolantele de transport pot fi îndepărtate mai ușor de pe crampoane). Colțuri de stivuire și prindere robuste cu ochiuri pentru macara. Containerele mari pot fi ridicate cu ajutorul unor traverse de macara certificate în lanțuri de remorcare verticale cu cârlige. Gardă la sol 100 mm.

Pereți ficși.

Culoare:

Gri șobolan RAL 7005.

Notă:

Disponibile și în culorile roșu foc RAL 3000, verde reseda RAL 6011 și albastru gențiană RAL 5010. Întrebați-ne.

Descriere tehnică

Execuția peretelui	Perete fix
Lățime de introducere	860 mm
Capacitate portantă	2000 kg
Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi	nu

Margine de stivuire pe 3 părți	nu
Lățime	1060 mm
Colțuri de prindere cu ochiuri pentru macara	da
Distanță de la sol	100 mm
depozitabil	da
Capacitate portantă a stivei	10000 kg
Înălțime maximă a stivei	600 mm
Înălțime de umplere	500 mm
Poate fi ridicat cu macaraua	da
Greutate	60 kg
Înălțime	670 mm
Adâncime de introducere	1060 mm
Material	Tablă de oțel
Adâncime	1260 mm
Cu buzunare pentru stivuitoare	nu
Culoarea	RAL 7005 gri șobolan
Adâncime utilă	1200 mm
Lățime utilă	1000 mm
Tip produs	Recipient mare pentru transport și stivuire