

Recipiente de transport și stivuit Cu clapetă, Adâncime utilă × lățime utilă: 1000X800mm



Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 963561 1000X800 |
| GTIN | 4251572701659 |
| Clasa articolului | 96l |

Descriere

Execuție:

Containere robuste pentru transport și stivuire, fabricate din tablă de oțel, cu stâlp în formă de W și suport cu margini. Cu margine asemănătoare unui tub, în partea superioară, cu borduri rotunde rezistente în zona peretelui și a bazei și cu o zonă cu crampoane pentru lipirea autocolantelor de transport (autocolantele de transport pot fi îndepărtate mai ușor de pe crampoane). Colțuri de stivuire și prindere robuste cu ochiuri pentru macara. Containerele mari pot fi ridicate cu ajutorul unor traverse de macara certificate în lanțuri de remorcare verticale cu cârlige. Gardă la sol 100 mm.

Cu clapetă.

Culoare:

Gri șobolan RAL 7005.

Notă:

Disponibile și în culorile roșu foc RAL 3000, verde reseda RAL 6011 și albastru gențiană RAL 5010. Întrebați-ne.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Înălțime maximă a stivei | 600 mm |
| Greutate | 42 kg |
| Înălțime | 670 mm |
| Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi | nu |

| | |
|--|---|
| Colțuri de prindere cu ochiuri pentru macara | da |
| Adâncime | 1060 mm |
| Înălțime de umplere | 500 mm |
| Execuția peretelui | Cu clapetă |
| Capacitate portantă | 1000 kg |
| Material | Tablă de oțel |
| depozitabil | da |
| Poate fi ridicat cu macaraua | da |
| Margine de stivuire pe 3 părți | nu |
| Culoarea | RAL 7005 gri șobolan |
| Capacitate portantă a stivei | 5000 kg |
| Lățime de introducere | 660 mm |
| Lățime | 860 mm |
| Adâncime de introducere | 860 mm |
| Distanță de la sol | 100 mm |
| Cu buzunare pentru stivuiitor | nu |
| Lățime utilă | 800 mm |
| Adâncime utilă | 1000 mm |
| Tip produs | Recipient mare pentru transport și stivuire |