

Recipiente de transport și stivuit cu pereți ficși, Adâncime utilă × lățime utilă: 1000X800mm



Date comandă

Numărul de comandă	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Clasa articolului	96l

Descriere

Execuție:

Containere robuste pentru transport și stivuire, fabricate din tablă de oțel, cu stâlp în formă de W și suport cu margini. Cu margine asemănătoare unui tub, în partea superioară, cu borduri rotunde rezistente în zona peretelui și a bazei și cu o zonă cu crampoane pentru lipirea autocolantelor de transport (autocolantele de transport pot fi îndepărtate mai ușor de pe crampoane). Colțuri de stivuire și prindere robuste cu ochiuri pentru macara. Containerele mari pot fi ridicate cu ajutorul unor traverse de macara certificate în lanțuri de remorcare verticale cu cârlige. Gardă la sol 100 mm.

Pereți ficși.

Culoare:

Gri șobolan RAL 7005.

Notă:

Disponibile și în culorile roșu foc RAL 3000, verde reseda RAL 6011 și albastru gențiană RAL 5010. Întrebați-ne.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	1000 kg
Este posibilă stivuirea mixtă a diferitelor mărimi	nu
depozitabil	da
Adâncime de introducere	860 mm

Colțuri de prindere cu ochiuri pentru macara	da
Lățime	860 mm
Înălțime	670 mm
Execuția peretelui	Perete fix
Adâncime	1060 mm
Înălțime de umplere	500 mm
Material	Tablă de oțel
Cu buzunare pentru stivuitor	nu
Înălțime maximă a stivei	600 mm
Margine de stivuire pe 3 părți	nu
Greutate	42 kg
Poate fi ridicat cu macaraua	da
Distanță de la sol	100 mm
Capacitate portantă a stivei	5000 kg
Lățime de introducere	660 mm
Culoarea	RAL 7005 gri șobolan
Lățime utilă	800 mm
Adâncime utilă	1000 mm
Tip produs	Recipient mare pentru transport și stivuire