

duMONT**Broșă pătrată HSS Ajustaj H8, Tip: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	290426 8
GTIN	
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

La o trecere se broșează un locaș pătrat.

Descriere tehnică

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	1200 kg
Lungime de broșare în oțel	9 - 26 mm
Lungimea acului	203 mm
Gaură de ieșire H8	8,4 mm
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		