

duMONT

Broșă hexagonală HSS Ajustaj H8, Tip: 8



Date comandă

Numărul de comandă	290431 8
GTIN	
Clasa articolului	29J

Descriere

Aplicație:

La o trecere se broșează un locaș hexagonal.

Descriere tehnică

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	690 kg
Lungime de broșare în oțel	10 - 26 mm
Lungimea acului	197 mm
Gaură de ieșire H8	8 mm
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		

Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat