

duMONT**Broșă pătrată HSS Ajustaj H8, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	290426 4
GTIN	
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

La o trecere se broșează un locaș pătrat.

Descriere tehnică

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	340 kg
Gaură de ieșire H8	4,1 mm
Lungimea acului	130 mm
Lungime de broșare în oțel	5 - 12 mm
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Alu	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		