

**Garant****Suport eco de bază cu tijă de prindere detașabilă, Înălțimea cozii h: 16mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	274095 16
GTIN	4062406805883
Clasa articolului	21W

## Descriere

### Aplicație:

Pentru introducerea lamelor de canelare GARANT Eco. Se pot folosi ca suporturi pentru scule cu elemente de strângere mascate.

### Piese de schimb:

Știft filetat cod 279832 2.

### Notă:

Transferul lichidului de răcire posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco având Cod 319006 – 319136. Posibilitate de racordare opțională cu ajutorul unei îmbinări de furtun cu set de racordare cod 279833 1.

## Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	82 mm
Răcire interioară	da
pentru înălțimea lamei $h_s$	26 mm
Bloc terminal	279928 5
Șurub de strângere	279815 22
Tip produs	Suport de bază

