



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: M12FDD2-6



Date comandă

Numărul de comandă	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE – pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizare stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu **monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare**. Carcasă metalică robustă a **cutiei de viteze** pentru o durabilitate mare. **Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă** și pivot de blocare. Iluminare cu LED a spațiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.

- **Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai mare într-un design mai compact (lungime 151 mm).**
- **Produce electronice REDLINK PLUS™ pentru gestionarea inteligentă a energiei și protecție la suprasarcină.**
- **Reglare a momentului de rotație în 16 de trepte, plus treapta de găurire.**

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 12 V / 6,0 Ah, încărcător, clips de centură, cutie HD.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073814, 073815, 073829 și 073840.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	M12FDD-602X
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	lemn
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Tensiunea acumulatorului	12 V
Turație maximă treapta 2	1700 min ⁻¹
Greutate	1,5 kg
Moment maxim de rotație dur	44 Nm
Capacitate acumulator	6 Ah
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Număr de acumuloare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Utilizare tipică	Strong
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2

Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC