

**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus „7x”, Øxlungimea totală: 6X165mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789058 6X165
GTIN	4059952531458
Clasa articolului	76K

Descriere**Execuție:**

Noua generație **EXPERT SDS-PLUS max-„7x”** cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăişuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **2+2 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Lungimea totală	165 mm
Ø	6 mm
Lungimea spiralei	100 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră