

**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus „7x”, Øxlungimea totală: 8X165mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789058 8X165 |
| GTIN | 4059952531618 |
| Clasa articolului | 76K |

Descriere**Execuție:**

Noua generație **EXPERT SDS-PLUS max-„7x”** cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tăişuri. Tăişuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite pătrunderea în beton armat.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **2+2 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Număr de dinți Z | 4 |
| Lungimea spiralei | 100 mm |
| Lungimea totală | 165 mm |
| Ø | 8 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | SDS Plus |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |