



## Burghiu de percuție din carbură SDS-max „8X”, Ø×lungimea totală: 25X720mm



### Date comandă

Numărul de comandă	789206 25X720
GTIN	4059952533162
Clasa articolului	76K

### Descriere

#### Execuție:

Noua generație **EXPERT SDS-max „8X”** cu cap sudat din carbură solidă cu 4 tășuri. Tășuri formate pentru capacitate mare de găurire, durabilitate îndelungată și uzură redusă. Nu permite prinderea în beton armat.

#### Geometrie specială a plăcuțelor din carbură pentru durabilitate ridicată.

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată de la Ø 16 mm.

#### Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei.

#### Notă:

burghiu din generația SDS-max-7 (cu diametru tăiș încorporat din carbură, lipit) în dimensiunea 35×520 – 52×520 sub codul 789204.

### Descriere tehnică

Lungimea spiralei	600 mm
Ø	25 mm
Lungimea totală	720 mm
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Max
Tip produs	Burghiu pentru piatră

