



## Lanternă de buzunar cu LED și cu acumulator, Tip: 130



### Date comandă

Numărul de comandă	081362 130
GTIN	4062406942571
Clasa articolului	02A

### Descriere

#### Execuție:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. **Comutare în 2 trepte**, cu funcție suplimentară **boost**, oferă **o putere excelentă de iluminare**, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă și rapidă a conului de lumină.

- **Monitorizarea încărcării și a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.**
- **Durată lungă de funcționare cu putere constantă de iluminare.**
- **Mufă de încărcare USB-C.**
- **Protecție la rostogolire involuntară.**
- **Cu cap de lampă focalizabil.**

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C și acumulator. Cu curea de mână.

#### Notă:

Pentru acumuloare de schimb recomandate, consultați Cod 081365.

### Descriere tehnică

Durata de iluminare	1 h
Clasă de protecție IP	IP 54
Lungimea totală	118 - 130 mm
Flux luminos	300 lm

Greutate	70 g
Număr de acumuloare incluse	1
Capacitate acumulator	0,9 Ah
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos treapta 2	100 lm
Acumulator înlocuibil	da
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Funcție de lanternă de buzunar	Focalizare
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø cap	26 mm
Flux luminos Boost	450 lm
Durată de iluminare treapta 2	2,5 h
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Valoare CRI	>80
Durată de iluminare boost	30 s
Tip produs	Lanternă de buzunar

## Accesorii

Acumulator de schimb 14500	081365 14500
----------------------------	--------------