



Camere de termoviziune, Tip: 868S



Date comandă

Numărul de comandă	474040 868S
GTIN	4029547024788
Clasa articolului	47E

Descriere

Execuție:

Cameră pentru reprezentarea vizibilă a razelor infraroșii. Cu ajutorul calității excelente a imaginii și a rezoluției reduse a temperaturii, pot fi identificate și cele mai mici diferențe de temperatură. Astfel se poate efectua o analiză calitativă și cantitativă a temperaturii. **Identificare Auto-Hot-Cold-Spot. Scala Assist:** setare automată a unei scale semnificative pentru a măsura valorile detectate. **Cu cameră digitală de 5 mpx integrată.** Instrumentul de măsurare poate fi conectat cu smartphone-ul dvs. prin bluetooth și prin **aplicația testo Thermography**. Operare intuitivă cu un design aspectuos.

Aplicație:

Pentru întreținerea preventivă, pentru a monitoriza atât instalațiile mecanice, cât și cele electrice sau procesele de producție. Recomandat în mod deosebit pentru întreținere, pentru domeniul construcțiilor, încălzirii și instalațiilor precum și pentru managementului clădirilor și instalațiilor și a tehnicii sanitare.

Livrare:

Inclusiv cablu USB, alimentator, acumulator Li-Ion, software profesionist (descărcare gratuită), ghid de punere în folosință, ghid scurt, protocol de calibrare și geantă.

Descriere tehnică

Precizia	± 2 °C sau 2 % din valoarea măsurată
Frecvență de succesiune a imaginilor	9 Hz
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Calibrarea	Preț la cerere
Distanță minimă de focalizare	0,5 m
Dimensiune detector	320×240 px
Sensibilitate termică	0,08 K
Număr de acumulatoare incluse	1
Câmp vizual	31×23 grad
Interval de temperatură	-30 - 650 °C
Dimensiune afișaj	3,5 inch
Tip produs	Camere de termoviziune

Servicii

Calibrare Termometru cu infraroșu Tip A	027600 A
---	----------