

**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Afișaj ușor lizibil. Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Citire digitală și analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului și stropirii cu apă.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafețelor curbe. 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Număr de baterii incluse	1
Pasul tijei	0,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire	0,001 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø pivot	6,5 mm
Eroare de toleranță	5 μm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Calibrarea	B2
Tip de baterii	Celulă buton
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75