

**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Afișaj ușor lizibil. Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Citare digitală și analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului și stropirii cu apă.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafețelor curbe. 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	5 μm
Tip de baterii	Celulă buton
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Citare	0,001 mm
Calibrarea	B2
Ø pivot	6,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Pasul tijei	0,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032