

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7730, Tip: GGG****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2119 GGG    |
| GTIN               | 4062406063320 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Adaptat pentru:**GARANT Softcut<sup>®</sup> HSI Cod 214851 – Cod 214857.**Conținut:**

50 × 214880 GGG

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .**Descriere tehnică**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Avans $f_z$ per dinte          | 0,2 mm                           |
| Conținut                       | 50                               |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă      | SOMT 120508 PDER                 |
| Categorie                      | HB7730                           |
| Materialul sculei              | Carbura                          |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 4                                |
| Tip produs                     | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

**Date utilizator**

|                  | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| GG(G)            | recomandat                  | 200 m/min      | K       |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uscat            | recomandat                  |                |         |

**Accesorii**

SOMT 120508 PDER Tip GGG

214880 GGG