

**TMSERROR, Tip: GBH18V21****Date comandă**

Numărul de comandă	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Clasa articolului	03B

Descriere**Execuție:**

Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.

- **Cuplu de suprasarcină pentru protecția utilizatorilor și a mașinii.**
- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Extrem de robust: Electronic Motor Protection oprește motorul în caz de suprasarcină; complet funcțional și după o încercare de rezistență la șoc la 2 m pe beton.**

Livrare:

Ciocan rotopercutor GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă și încărcătoare recomandate găsiți la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Formă portsculă	SDS-Plus
Ø maxim de găurire spiralată în beton	21 mm

Interval de turație	0 - 1800 min ⁻¹
Greutate fără acumulator	2,4 kg
Energie de impact	2 J
Număr maxim de percuții	5100 min ⁻¹
Denumirea producătorului	GBH 18V-21
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumuloare incluse	0
Tip produs	Ciocan rotopercurtor

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
---	------------