

**Garant****Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614770 6
GTIN	4067263001058
Clasa articolului	61B

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lățime falcă l	16,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	3,9 mm
Lungime cheie L	136 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	7,6 mm
Deschiderea cheii	6 mm
Ø inelului D	17,5 mm
Poziție inel	0 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea falcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Chei de șuruburi