

HALDER**Ciocan fără recul cu coadă din fibră de sticlă, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	755001 40
GTIN	4030618312796
Clasa articolului	73W

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.
Coadă din 3 componente, incasabil, fără alunecare, cu miez din fibră de sticlă.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Descriere tehnică

Ø cap ciocan	40 mm
Utilizare material	Nailon, alb, dur
Materialul cozii	Mâner din fibră de sticlă
Lungimea cap cu capete atașabile	115 mm
Denumirea producătorului	SUPERCRAFT
Greutate	0,79 kg
Serie	SUPERCRAFT®
Lungimea totală	365 mm
Mâner	ergonomic

Fără recul	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb, nylon Ø cap ciocan 40 mm	754910 40
--	-----------