

**Bit pentru șurubelniță profilat, 1/2 inch, lung, Pentru șuruburi: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	642913 M12
GTIN	4062406235574
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Prodot din două părți. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acționare. Locașuri pătrate cu toleranță strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acționare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Aplicație:**

Pentru șuruburi XZN.

**Standard:**

**DIN 2324**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Ø parte antrenantă	22 mm
Lungime	140 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil XZN
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

