

Garant**SCLT 05T104, HB7735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Clasa articolului	21A

Descriere

SCLT 05T104 UNI Rază la colț: 0,4 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCLT 05T104
Categorie	HB7735
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Alu Termo Pl	recomandat	410 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	410 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	205 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		