

Garant**Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216100 16
GTIN	4045197133465
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø maxim de teșire D_{max}	28,3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lungime activă L_1	20,5 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D	16 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Unghi de reglare κ	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard

Tip produs

Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219805

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm

211750 3,8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219804