



Magnet unghiular multiplu, Ferită



Date comandă

Numărul de comandă	085964
GTIN	5012095018698
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

Cu unghiuri de **30°, 45°, 60°, 75° și 90°**. Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 180°C.

Descriere tehnică

Ø găurii	5 mm
Forță de fixare nominală maximă	100 N
Grosime	12 mm
Greutate	0,3 kg
Înălțime	65 mm
Rezistență maximă la temperaturi	180 °C
Lungime	100,5 mm
Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Echer magnetic

