

Garant**RDHX 1003 MOT, HB735, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHX 1003 MOT

Tip: UNI

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHX 1003 MOT
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB735
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		