



## Scară multifuncțională telescopică din 4 părți, Nr. de traverse: 4X3



### Date comandă

Numărul de comandă	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Clasa articolului	96Z

### Descriere

#### Execuție:

Scară rezemată, scară dublă și scară dublă cu trepte într-o singură scară. Înălțimea de lucru este reglabilă la toate variantele prin intervalul dintre trepte. Îmbinare trepte-montant prin intermediul bordurării de calitate foarte rezistente. Dimensiunea compactă de transport poate fi împinsă împreună pentru a economisi spațiu. Articulație cu lamele din aluminiu, de siguranță, ușor de utilizat, cu blocare automată. Reglare sigură a înălțimii prin intermediul a 4 mâner de tragere din aluminiu turnat. Cu brațe rabatabile pentru utilizare ca scară rezemată în conformitate cu EN 131-1 (nu pentru dimensiunea 4 x 3). Poanetele pot fi rabatate în jos pentru transport sau atunci când sunt utilizate ca scară dublă pentru a economisi spațiu.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Descriere tehnică

Lățime rabatată	0,5 m
Înălțime de lucru scară rezemată cca.	3,85 m
Execuția treptelor	Treaptă

Lungimea scării desfăcute	2,98 m
Înălțime de lucru scară dublă cca.	2,75 m
Lungime rabatată	1,05 m
Adâncime rabatată	0,21 m
Număr de trepte	4×3
Standard	DIN EN 131-2
Greutate	9 kg
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară multifuncțională