

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7525, Tip: ST900**

Date comandă

Numărul de comandă	212242 ST900
GTIN	4045197554307
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,22 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHX 1003 MOTN

Tip: ST900

Descriere tehnică

Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHX 1003 MOTN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7525
Avans f_z per dinte	0,22 mm

Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	380 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	210 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	200 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		