


Garant**RDNX 1604 MOEN pozitiv, HB7635, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDNX 1604 MOEN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7635
Avans f_z per dinte	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		