

**Garant****RDEX 1003 MOSN, HB7535, Tip: INOX**

## Date comandă

Numărul de comandă	212250 INOX
GTIN	4045197303677
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2$  mm.

## Descriere tehnică

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDEX 1003 MOSN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7535
Avans $f_z$ per dinte	0,22 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	175 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	175 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	60 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		