

**Garant****RDHX 12T3 MOTN, HB7525, Tip: ST900**

## Date comandă

Numărul de comandă	212272 ST900
GTIN	4045197554321
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,22 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHX 12T3 MOTN

Tip: ST900

## Descriere tehnică

Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHX 12T3 MOTN
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7525
Avans $f_z$ per dinte	0,22 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare