

Garant**GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 32/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Decalaj central L ₃	22 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Lungime activă L ₁	160 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	40 mm
Cod ISO Suport	A30X SCLCR/L09
Lungimea totală L	277 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Serie	Master Mute
Zonă fără prindere S	192 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	pe dreapta
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară