

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	20 mm
Lungimea totală L	151 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	A16X SDUCR/L07
Decalaj central $L_3$	11 mm
Lungime activă $L_1$	80 mm
Zonă fără prindere S	96 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară