

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
25/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	222 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 47
Mărimea plăcuței	11 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Cod ISO Suport	A25X STFCL/L11
Lungime activă L <sub>1</sub>	125 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Zonă fără prindere S	155 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară