

**Garant****GARANT Master Mute Bară de alezat, stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței:  
32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Clasa articolului	29E

**Descriere****Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere.

**Notă:**

Nu strângeți în zona marcată cu S!

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 50
Decalaj central L <sub>3</sub>	22 mm
Lungimea totală L	277 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	160 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø minim al găurii prealabile D <sub>min</sub>	40 mm
Serie	Master Mute
Cod ISO Suport	A32X STFCL/L16
Zonă fără prindere S	192 mm
Standard	DIN 8024

Tip de utilizare	stânga
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară