

## Mitutoyo

### Coloană verticală digitală și sisteme de marcarea cu ieșire de date, Înălțimea de trasare: 300mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	445136 300
GTIN	4946368859248
Clasa articolului	44A

#### Descriere

**Execuție:**

Riglă ABSOLUTE, fără setare nouă a punctului de referință după repornire și viteză de traversare nelimitată. Roată de mână mare și cu funcționare ușoară. Ac de trasat cu vârful de carbură și ieșire de date Digimatic. Afișaj LCD mare (înălțime cifră 12 mm) pentru citire ușoară, fără erori.

**Livrare:**

Inclusiv acumulator nr. 081560 mărimea 357, 1 ac de trasat cu vârf metalic dur nr. 443510 mărimea 300.

**Accesorii opționale:**

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.

#### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
Secțiune transversală a coloanei de măsurare	35×12 mm
Lungime suprafața bazei	149 mm
Lățime suprafața bazei	100 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Eroare de toleranță	0,03 mm
Înălțimea de trasare	300 mm
Citire	0,01 mm
Durata de viață a bateriei cca.	20000 h
Număr de baterii incluse	1
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	12 mm
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

## Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024630 300
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024640 300

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443510 300