

**Set de tarozi manuali, neacoperit, G: G3/4****Date comandă**

Numărul de comandă	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Clasa articolului	12G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finitie.**

Aplicație:

Pentru fileturi cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Descriere tehnică

Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Pasi/inch	14
Dimensiunea filetului	G3/4
Ø găurii de centrare	24,5 mm
Materialul sculei	HSS
Ø Filet	26,44 mm
Pas filet	1,814 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Adâncimea filetului	79,32 mm
Strat de acoperire	neacoperit

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		