



Pistol cu jet de aer și lichid, reglabil Racord pentru apă



Date comandă

Numărul de comandă	080253
GTIN	7391390268860
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Pistoale cu jet de aer reglabil continuu, cu greutate redusă, suspendare flexibilă și manevrare ușoară.

Pistol cu jet de aer și lichid cu jet, **reglabil** (punctiform până la difuz) și **debit reglabil** (aer: 200 – 1200 l/min, lichid: 7 – 46 l/min).

Inclusiv niplu de oțel pentru lichide.

Notă:

Seria CEJN 320 corespunde standardului european 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Cuplaj cu închidere rapidă recomandat pentru racord de apă la Cod 080149 Ref. 1/2.

Descriere tehnică

Valoare debit	200 - 1200 l/min
Valoare debit lichid	7 - 46 l/min
Valoare debit aer	200 - 1200 l/min
Tip produs	Pistol

