



Lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire Plus, Conținut: 20l



Date comandă

Numărul de comandă	084243 20
GTIN	2050002070264
Clasa articolului	08J

Descriere

Execuție:

Lubrifiantul concentrat ultraperformant de răcire Plus este un lubrifiant de răcire cu conținut de ulei mineral, fără bor și fără amine, solubil în apă, special conceput pentru prelucrarea dificilă a aluminiului și a oțelurilor înalt aliate. Prelucrarea metalelor neferoase trebuie efectuată numai după teste preliminare. Emulsiile cu **lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire Plus** au o durabilitate mare, asigură o protecție foarte bună împotriva coroziunii și sunt dermofile.

Perioada de valabilitate: 12 luni.

Lichid de răcire **fără clor, formaldehidă și acid boric** pentru **cerințe ridicate**. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar și la solicitări maxime în forțele moleculare ale uneltei de așchiere.

Avantaj:

Concentratele **protejează împotriva coroziunii**, menajează vopseaua, **sunt inofensive din punct de vedere fiziologic**, sunt foarte **rezistente la infestarea cu bacterii** și sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Date de utilizare:

- **Așchiera oțelurilor și a oțelului turnat 6-10%**
- **Așchiera aluminiului de la 6%**

Descriere tehnică

Fișă de date

Conținut	20 l
Forma	lichid
Valoare pH	8,9
Execuție	Canistră
Culoarea	maro deschis
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Vâscozitate cinematică	93 mm ² /s
Solubilitate în apă	emulsifiabil
Tip produs	Lubrifiant de răcire
Valoare refractometru	1