

**Garant****Micrometru digital de exterior HCT IP67 și Bluetooth, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421575 50-75
GTIN	4067263036678
Clasa articolului	41B

**Descriere****Execuție:**

Micrometru de exterior IP67 HCT inovator cu Bluetooth 5.0 și **cifre mari, de 12 mm**, pe un afișaj cu contrast ridicat. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Datorită opririi automate, se obțin durate foarte lungi de funcționare a bateriei. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețe de măsurare din metal dur și teșite. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție.

Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2032. 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Execuție suprafață măsurare	carbură
Pasul tijei	1 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	12 mm
Număr de etaloane de reglare	1
Serie	HCT
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	3 μm
Tip de baterii	Celulă buton
Citire	0,0005 inch
Execuție pivot	călit și rectificat
Clasă de protecție IP	IP 67
Ø pivot	6,5 mm
Calibrarea	B2
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație mobilă HCT
Aplicație radio	HCT Windows App
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Bluetooth
Comutare măsurare relativă/ absolută	da
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

### Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------