



Reflector cu LED, cu funcție de dimare CONNECT, Tip: NOVA-10



Date comandă

Numărul de comandă	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS și în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toți producătorii de top de scule electrice.

Reflector ultraperformant cu acumulator cu LED, cu funcție de dimare. Carcasa din aluminiu turnat este extrem de robustă și

rezistentă la șocuri, lovituri și vibrații puternice. Pentru utilizare cu acumulatori CAS 12 V și 18 V, acumulatori de 18 V de la producătorii de top de scule electrice sau prin conectare directă la alimentarea cu curent

SCANGRIP®.

- **Controlul iluminatului prin bluetooth permite pornirea/oprirea a până la patru lămpi și posibilitate de folosire în cinci trepte de intensitate pentru adaptare la sarcina de lucru.**
- **Cu difuzor detașabil.**
- **Mâner integrat și picior pentru aliniere flexibilă și pentru montaj direct pe stativul SCANGRIP® sau pe suporturi magnetice.**

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele și alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 și 081249.

Descriere tehnică

Număr de acumuloare incluse	0
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Înălțimea totală	290 mm
Lungimea totală	305 mm
Flux luminos	1000 - 10000 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățimea totală	125 mm
Tip produs	Reflector